



Vérificateur d'alésage de précision pour trous borgnes SS, Plage de mesure: 110-300mm



Données de commande

N° commande	435120 110-300
GTIN	2050001037831
Classe d'article	46D

Description

Exécution:

Appareils de mesure comparative à deux points, basés sur le **modèle Schwenk. Schwenk trous borgnes SS**. Pour la mesure de trous borgnes et rebords de centrage. Règle de mesure et palpeur mobile en carbure rapporté.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision **sans** comparateur ni bagues de réglage.

Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.

Description technique

Plage de mesure	110 - 300 mm
Plage de mesure pied à coulisse	110 – 150; 150 – 200; 200 – 250; 250 – 300 mm
Distance fond d'alésage h	2 mm
Nombre de pieds à coulisse	4

Profondeur de mesure	45 mm
Largeur du disque de centrage	81 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

Etalonnage Vérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 800 mm	023210 800
---	------------

Accessoires

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 225 mm	484030 225
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Comparateur numérique lecture 0,0005 mm Plage de mesure 12,5 mm	434322 12,5
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 175 mm	484030 175
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 275 mm	484030 275
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 125 mm	484030 125
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 130/5 µm	434674 130/5
Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points 1 pièce Type 90-300	439914 90-300
Touche en acier Type 16	434900 16

Comparteur inductif Extramesse Type 2001

434670 2001

Comparteur de précision \pm Plage de lecture / Lecture 50/1
 μm

434674 50/1