

Bague de réglage avec mesures intermédiaires, Type: J



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 484035 J |
| GTIN | 4045197212504 |
| Classe d'article | 48B |

Description

Exécution:

Bagues de réglage en acier de première qualité, trempées, rectifiées et rodées avec précision. **La mesure réelle est estampée sur les bagues de réglage.** Tolérance de fabrication pour l'alésage: JS4.

Norme:

Nach **DIN 2250 C.**

Remarque(s):

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 3,001 – 3,499

Type B = 3,501 – 14,999

Type C = 15,001 – 19,999

Type D = 20,001 – 24,999

Type E = 25,001 – 31,999

Type F = 32,001 – 39,999

Type G = 40,001 – 49,999

Type H = 50,001 – 59,999

Type I = 60,001 – 69,999

Type J = 70,001 – 79,999

Type K = 80,001 – 89,999

Type L = 90,001 – 99,999

Indiquer le \varnothing nominal précis.

Les bagues avec mesures intermédiaires correspondent simplement aux bagues de réglage avec **dimensions décimales!**

\varnothing lisses (droits), voir code art. 484030 ou sur demande.

Exemple de commande \varnothing 10,002: 484035 B 10,002.

Bagues de contrôle en céramique avec **cotes complètes en millimètres** disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|---|-----------------------------|
| Plage de tolérance | JS |
| Dim. nominales | 70,001 - 79,999 mm |
| Norme | DIN 2250 C |
| Matériau | Acier spécial pour calibres |
| Tolérance de fabrication pour l'alésage | JS4 |
| Qualité | 4 |
| Étalonnage | L7 |
| Type de produit | Bague de réglage |

Services

| | |
|---|------------|
| Étalonnage Bagues de réglage \varnothing maximal 100 mm | 028400 100 |
| Étalonnage DAkkSBague de réglage \varnothing maximal 200 mm | 028470 200 |