

**Garant****Foret hélicoïdal HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 7,4mm****Données de commande**

N° commande	114580 7,4
GTIN	4045197855565
Classe d'article	11B

**Description****Exécution:**

Foret hautes performances. Perçages précis par amincissement et affûtage en croix optimisé. Réduction sensible des efforts de coupe grâce au profil de goujure spécial.

**Recommandation(s):****Profondeur de perçage maximale:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Description technique**

Avance f dans l'INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/tr
Longueur des goujures L <sub>c</sub>	69 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	7,4 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	57,9 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	7,4 mm
Nombre de dents Z	2
Norme	DIN 338
Longueur totale L	109 mm
Angle de pointe	118 degré
Queue	Queue cylindrique
Revêtement	TiAlN

Type d'outils	HSS E
Angle d'hélice	35 degré
Arrosage interne	non
Bague de couleur	vert
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adapté	75 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adapté	65 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adapté	60 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adapté	50 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adapté	40 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adapté	35 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adapté	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adapté	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adapté	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adapté	8 m/min	S
Fonte GG(G)	adapté	40 m/min	K
CuZn	adapté	50 m/min	N
Uni	adapté		
Huile	adapté		
av. arrosage max.	adapté		