



Support magnétique avec réglage fin sur la tige, Type: N1



Données de commande

N° commande	441190 N1
GTIN	7290005394287
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Serrage 3 points de la tige de mesure avec courses très courtes pour un confort d'utilisation optimal. La force manuelle très faible produit un serrage durable et stable.

Dimensionnement plus robuste de la tige nickelée pour une rigidité optimale du système.

Support de comparateurs **Vario** pour la tige de serrage Ø 6mm, 8mm, 3/8 pouce, indicateurs à levier avec guidage prismatique et comparateurs avec anneaux au dos.

Réglage fin sur le support de comparateur.

Accessoire(s):

Support de comparateur 440401.

Description technique

Ø colonne D ₂	14 mm
Ø bras transversal D ₁	12 mm
Hauteur colonne L ₂	203 mm
Long. bras transversal L ₁	185 mm

Base magnétique, largeur	50 mm
Raccord fileté	Filetage extérieur M8
Base magnétique, longueur	60 mm
Base magnétique, H	55 mm
Force d'attraction	800 N
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Base pour support Type 0	442120 0
Base pour support Type V	442120 V
Base pour support Type 1	442120 1
Système de serrage de tige pour supports de mesure universels Pour Ø tige du pied de réglage 12/14 mm	440351 12/14
Support de comparateurs Vario Type FA1500	440401 FA1500
Base pour support Type 1	442140 1
Base pour support Type 0	442140 0
Base pour support avec réglage fin Type 0	442125 0