



## Support magnétique avec réglage fin sur la tige, Type: N2



### Données de commande

N° commande	441190 N2
GTIN	7290005395055
Classe d'article	46G

### Description

#### Exécution:

Serrage 3 points de la tige de mesure avec courses très courtes pour un confort d'utilisation optimal. La force manuelle très faible produit un serrage durable et stable.

Dimensionnement plus robuste de la tige nickelée pour une rigidité optimale du système.

Support de comparateurs **Vario** pour la tige de serrage Ø 6mm, 8mm, 3/8 pouce, indicateurs à levier avec guidage prismatique et comparateurs avec anneaux au dos.

#### Réglage fin sur le support de comparateur.

#### Accessoire(s):

Support de comparateur 440401.

Ø bras transversal  $D_1$ : 16 mm

Long. bras transversal  $L_1$ : 225 mm

Ø colonne  $D_2$ : 16 mm

Hauteur colonne  $L_2$ : 260 mm

Raccord fileté: Filetage extérieur M8

Force d'attraction: 1000 N

### Description technique

Raccord fileté	Filetage extérieur M8
Ø colonne D <sub>2</sub>	16 mm
Base magnétique, H	55 mm
Long. bras transversal L <sub>1</sub>	225 mm
Force d'attraction	1000 N
Base magnétique, longueur	75 mm
Base magnétique, largeur	50 mm
Hauteur colonne L <sub>2</sub>	260 mm
Ø bras transversal D <sub>1</sub>	16 mm
Type de produit	Support de mesure

## Accessoires

Système de serrage de tige pour supports de mesure universels Pour Ø tige du pied de réglage 16/16 mm	440351 16/16
Base pour support Type 0	442120 0
Base pour support Type 1	442140 1
Base pour support Type 0	442140 0
Support de comparateurs Vario Type FA1500	440401 FA1500
Base pour support Type 1	442120 1
Base pour support Type V	442120 V
Base pour support avec réglage fin Type 0	442125 0