

**HOLEX****Manchon de polissage (ZA) Grain 36 grossier, Ø manchon×largeur manchon: 30X20mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 553760 30X20  |
| GTIN             | 4045197287434 |
| Classe d'article | 52E           |

## Description

### Exécution:

**Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée.** Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Matériau résistant au déchirement composé d'un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence. Ne convient pas avec refroidissement.

### Zirconium (ZA).

### Utilisation:

Les manchons de polissage sont surtout utilisés pour les travaux de surfacage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

### Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553600.

## Description technique

|           |       |
|-----------|-------|
| Ø manchon | 30 mm |
| Grain     | 36    |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Largeur manchon          | 20 mm                |
| Degré de finesse         | grossier             |
| Abrasifs                 | Zirconium            |
| Abréviation de l'abrasif | ZA                   |
| Forme manchon            | cylindrique          |
| Type de produit          | Brosses de polissage |

### Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | moyennement adaptée |                |          |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 55 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 60 HRC                 | moyennement adaptée |                |          |
| INOX                           | adaptée             |                |          |
| Ti                             | moyennement adaptée |                |          |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             |                |          |
| à sec                          | adaptée             |                |          |

### Accessoires

Porte-manchon de polissage fendu, Ø tige 6 mm Ø  
tête longueur de tête 30X20 mm

553600 30X20