

**Mitutoyo****Pied à coulisse d'atelier numérique avec pointes de mesure, Plage de mesure: 500mm**

## Données de commande

N° commande	415350 500
GTIN	4946368124827
Classe d'article	44A

## Description

**Exécution:**

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357

**Accessoire(s):**

Câble de données 497080 et 497100.

## Description technique

Etalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 500 mm
Longueur de bec	150 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Lecture	0,01 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,06 mm
Norme	ISO 13385

Interface	Interface USB
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

## Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021010 500
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021000 500

## Accessoires

Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497100 D1
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497100 D2
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497100 USB2
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357