



Support de comparateur magnétique avec réglage fin, Type: 2



Données de commande

N° commande	441210 2
GTIN	4045197441119
Classe d'article	42D

Description

Exécution:

Support magnétique avec réglage fin. Structure stable avec bras transversal déplaçable. Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. Support de comparateur pour tiges de serrage \varnothing 6 mm et \varnothing 8 mm.

\varnothing bras transversal D_1 : 14 mm

Long. bras transversal L_1 : 200 mm

\varnothing colonne D_2 : 20 mm

Hauteur colonne L_2 : 350 mm

Raccord fileté: Filetage extérieur M10x1,25

Force d'attraction: 1300 N

Description technique

Raccord fileté	Filetage extérieur M10x1,25
Base magnétique, H	55 mm
\varnothing bras transversal D_1	14 mm
Hauteur colonne L_2	350 mm

Ø colonne D ₂	20 mm
Base magnétique, longueur	117 mm
Long. bras transversal L ₁	200 mm
Base magnétique, largeur	50 mm
Force d'attraction	1300 N
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Base pour support Type 2	442140 2
--------------------------	----------