

**Rallonge, □ Intérieur et extérieur: 10mm****Données de commande**

N° commande	149400 10
GTIN	4045197857354
Classe d'article	12L

**Description****Exécution:**

Trempées et nickelées. Carrés intérieur et extérieur de même taille.

**Utilisation:**

Pour prolonger les tarauds courts (p. ex. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), les alésoirs à main et d'autres outils avec carré d'entraînement.

**Remarque(s):**

Rallonges pour tarauds machine avec queue, p. ex. suivant DIN 371 / 374 / 376, voir **338400**.

**Description technique**

□ int. et ext.	10 mm
Longueur totale	140 mm
Ø D	21 mm
Norme	DIN 377
Type de produit	Horex rallonge micrometre