



Taraud machine HSS-E-PM ISO2X / 6HX extra long, TiCN, M: M5



Données de commande

N° commande	131762 M5
GTIN	4045197854223
Classe d'article	11H

Description

Exécution:

Avec entrée GUN et queue extra longue.

≤ M10 : queue suivant DIN 371 ;

≥ M12 : queue suivant DIN 376.

Avec revêtement TiCN, pour des exigences élevées en matière de dureté et de ténacité.

Avantage(s):

Idéal pour le taraudage de pièces d'accès difficile.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E PM

Norme: Norme usine

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,8 mm

Longueur totale L_{tot}: 140 mm

Ø queue: 6 mm

Carré corps: 4,9 mm

Ø perçage: 4,2 mm

Description technique

Ange d'attaque	50 degré
Carré corps	4,9 mm
Ø queue	6 mm
Filetage Ø	5 mm
Longueur totale L _{tot}	140 mm
Type d'outils	HSS E PM

Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Norme	Norme usine
Ø perçage	4,2 mm
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	0,8 mm
Profondeur de filetage	15 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M5
Revêtement	TiCN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	bleu