

HÖRGER & GÄSSLER

Support articulé hydraulique (sans base) avec réglage fin mécanique sur le support de comparateur, Porte-à-faux: 220mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 440840 220 |
| GTIN | 4260180710885 |
| Classe d'article | 46Q |

Description

Exécution:

Supports hydrauliques avec blocage central. Une main reste libre pour le réglage du comparateur. Le bouton central bloque toutes les articulations avec rigidité. Le système mécanique breveté permet d'obtenir une pression élevée avec un faible serrage du bouton central. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Les **bras articulés** permettent une rotation à 360° autour du support de comparateur et pivotent sur plus de 180°. **Support de comparateur** avec queue Ø 8 mm ou prisme.

Uniquement la tige **sans** base.

Remarque(s):

En cas de **serrage ouvert**, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'**état serré**, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans pertes d'huile. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.

Description technique

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Porte-à-faux | 220 mm |
| Raccord fileté | Filetage extérieur M8 |
| Force d'attraction | 800 N |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Positionnement du raccord fileté | central |
| Type de produit | Support de mesure |

Accessoires

| | |
|--|----------|
| Support de comparateur | 440860 |
| Vis de serrage M3 pour support de comparateur | 440858 |
| Bouton étoilé Type 3 | 440850 3 |
| Base pour support Type 1 | 440868 1 |
| Vis de réglage M4×0,35 pour support de comparateur | 440859 |
| Piston de rechange Type 3 | 440830 3 |