



Support avec réglage fin sur la base magnétique, Type: N0



Données de commande

N° commande	441195 N0
GTIN	7290005397318
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Serrage 3 points de la tige de mesure avec courses très courtes pour un confort d'utilisation optimal. La force manuelle très faible produit un serrage durable et stable.

Dimensionnement plus robuste de la tige nickelée pour une rigidité optimale du système.

Support de comparateurs **Vario** pour la tige de serrage Ø 6mm, 8mm, 3/8 pouce, indicateurs à levier avec guidage prismatique et comparateurs avec anneaux au dos.

Réglage fin sur la base magnétique. Avantageux lors du réglage d'indicateurs à levier au µm, car la tige n'est pas influencée par la force manuelle.

Accessoire(s):

Support de comparateur 440401.

Ø bras transversal D₁: 8 mm

Long. bras transversal L₁: 110 mm

Ø colonne D₂: 10 mm

Hauteur colonne L₂: 120 mm

Raccord fileté: Filetage extérieur M5

Force d'attraction: 320 N

Description technique

Ø colonne D ₂	10 mm
Hauteur colonne L ₂	120 mm
Base magnétique, longueur	40 mm
Base magnétique, H	35 mm
Force d'attraction	320 N
Base magnétique, largeur	30 mm
Long. bras transversal L ₁	110 mm
Ø bras transversal D ₁	8 mm
Raccord fileté	Filetage extérieur M5
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Support de comparateurs Vario Type FA1210	440401 FA1210
Système de serrage de tige pour supports de mesure universels Pour Ø tige du pied de réglage 10/8 mm	440351 10/8
Base pour support Type S	442140 S
Base pour support Type S	442120 S
Base pour support avec réglage fin Type S	442125 S