




Paire de crampons plaqueurs Mini-Bulle, Largeur rainure a: 14mm



Données de commande

N° commande	375100 14
GTIN	4020772073107
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Construction particulièrement basse (voir tableau: hauteur au-dessus du bord supérieur de la table). La hauteur de serrage peut encore être réduite et la tolérance de profondeur de la rainure en T compensée par une rectification de la mâchoire de serrage. La pièce à usiner est plaquée sur la table de la machine-outil sous l'action de la mâchoire de serrage.

Utilisation:

Pour le bridage latéral de pièces particulièrement basses directement sur la table de la machine-outil.

Matière(s):

Acier traité, trempé et revenu bruni.

Livraison:

Avec clé 6 pans ISO 2936 C.

Remarque(s):

Livable uniquement par paires!

Description technique

Réglage possible x	5 mm
Course de serrage	1,8 mm
Hauteur au-dessus du bord supérieur de la table h_1	1,5 mm

Hauteur H ₁	11 mm
Hauteur au-dessus du bord supérieur de la table h ₂	13,5 mm
Largeur rainure a	14 mm
Longueur L	55 mm
Largeur B	22 mm
Type	6492
Type de produit	Etau plaqueur