



Crampon plaqueur, Largeur rainure a: 14mm



Données de commande

N° commande	375115 14
GTIN	4020772374150
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Positionner le crampon plaqueur sur la pièce à usiner. Ensuite, serrer les vis de fixation pour la table de machine. La pièce à usiner est serrée par le biais de la vis de serrage.

Utilisation:

Pour le bridage latéral de pièces à usiner très plates afin de procéder à l'usinage complet de surfaces sans contour critique. Utilisation possible à l'horizontale et à la verticale.

Matière(s):

Acier traité, trempé et revenu bruni.

Description technique

Filetage G	M12
Hauteur min. h_1	16 mm
Hauteur max. h_2	25 mm
Force de serrage F_2 verticale	7,5 kN
Largeur rainure a	14 mm
Hauteur intermédiaire H_1	16 mm
Force de serrage F_1 horizontale	15 kN
Longueur L	110 mm
Largeur B	44 mm

Type	6496
Type de produit	Etau plaqueur