


Garant**CNMG 09T308, Nuance: HB7415**

Données de commande

N° commande	250052 HB7415
GTIN	4045197816535
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T308 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Brise-copeaux	TIS
Nuance	HB7415
Application principale	S
Avance f	0,1 mm/tr

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage