


Garant
TNMG 160408, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	251434 HB7415
GTIN	4045197816801
Classe d'article	21G

Description

TNMG 160408 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

 Avance f : 0,1 - 0,2 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Nuance	HB7415
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Brise-copeaux	TIS
Condition de coupe	Continue
Application principale	S
Rayon d'angle	0,8 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage