

**Garant****TN. G 160404, Nuance: HB7415**

## Données de commande

N° commande	251542 HB7415
GTIN	4045197816818
Classe d'article	21G

## Description

TN. G 160404 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 70 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	1 - 4 mm
Nuance	HB7415
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 70 m/min
Application principale	S

Brise-copeaux	TIM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TN.G 160404
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage