

Garant
Fraise carbure monobloc MTC, AlCrN, Ø f8 DC: 6,5mm

Données de commande

N° commande	202396 6,5
GTIN	4045197858139
Classe d'article	11X

Description
Exécution:
Géométrie spéciale des goujures et âme renforcée.
Possibilité d'utilisation comme fraise ébauche MTC jusqu'à 1,5xD dans la masse.

Avec **dépouille excentrée.**

Cotes similaires à **DIN 6527 longue.**

Revêtement amélioré pour une plus grande réduction de l'effort de coupe et une durée de vie de l'outil prolongée.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications **MTC (Multi Task Cutting)** sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Description technique

Longueur de coupe L_c	19 mm
Ø de détalonnage D_1	6,3 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø queue D_s	8 mm
Longueur totale L	63 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Tolérance Ø nominal	f8
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,048 mm
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HB

Ø dents D_c	6,5 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	25 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Nombre de dents Z	3
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine $1 \times D$
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$0,5 \times D$ pour le contournage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	MTC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	190 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	90 m/min	H

Acier < 60 HRC	adaptée	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	160 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	Adapté		
Air	Adapté		