


Garant
WNMG 080408, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	251964 HB7415
GTIN	4045197816887
Classe d'article	21G

Description

WNMG 080408 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Nuance	HB7415
Brise-copeaux	TIS
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Application principale	S

Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage