

**Garant**
**DC. T 070204, Nuance: HB7120-1**


### Données de commande

N° commande	260452 HB7120-1
GTIN	4045197817310
Classe d'article	21G

### Description

DC. T 070204 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 260 m/min

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 m/min
Nuance	HB7120-1
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M

Brise-copeaux	VM
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage