

Garant**DC. T 11T308, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

N° commande	260464 HB7120-1
GTIN	4045197817341
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T308 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Brise-copeaux	VM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage