

**Garant**
**VBMT 160408, Nuance: HB7415**


### Données de commande

N° commande	261154 HB7415
GTIN	4045197816979
Classe d'article	21G

### Description

VBMT 160408 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1 mm

Avance f: 0,1 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 70 m/min

### Description technique

Brise-copeaux	TIS
Avance f	0,1 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7415
Application principale	S
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 70 m/min

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage