

Garant
Fraise à ébavurer carbure monobloc 120°, TiAlN, Ø h6 DC: 3mm

Données de commande

N° commande	208092 3
GTIN	4045197858481
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

 Tolérance: **Dim. S = ±0,1 mm, angle de pointe ±10 minutes d'angle.**

Avec angle d'hélice spécial, coupe extrêmement douce.

Utilisation:

 Parfaitement adaptées au **chanfreinage** et à l'**ébavurage** d'arêtes de pièces ainsi qu'aux **travaux de détourage**.

Description technique

Avance f_z dans l'acier < 900 N/mm ²	0,01 mm
Ø queue D_s	3 mm
Dim. S	1,6 mm
Ø dents D_c	3 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Longueur totale L	50 mm
Nombre de dents Z	3
Angle du chanfrein de bec	30 degré
Chanfreinage	60 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine

Type	N
Tolérance Ø nominal	h6
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	120 degré
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Ebavureurs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	105 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	60 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	Moyennement adapté		

