

Garant**Fraise à ébavurer carbure monobloc 120°, TiAlN, Ø h6 DC: 10mm****Données de commande**

N° commande	208092 10
GTIN	4045197858528
Classe d'article	11X

Description**Exécution:**Tolérance: **Dim. S = $\pm 0,1$ mm, angle de pointe ± 10 minutes d'angle.**

Avec angle d'hélice spécial, coupe extrêmement douce.

Utilisation:Parfaitement adaptées au **chanfreinage** et à l'**ébavurage** d'arêtes de pièces ainsi qu'aux **travaux de détournage**.**Description technique**

Queue	DIN 6535 HA avec h6
Longueur totale L	72 mm
Dim. S	5,5 mm
Avance f_z dans l'acier < 900 N/mm ²	0,05 mm
Ø queue D_s	10 mm
Nombre de dents Z	4
Ø dents D_c	10 mm
Angle du chanfrein de bec	30 degré
Chanfreinage	60 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine

Type	N
Tolérance Ø nominal	h6
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	120 degré
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Ebavureurs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	105 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	60 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	Moyennement adapté		

Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB