



Jauge de profondeur numérique IP 67 avec i-wi, Plage de mesure: 300mm



Données de commande

N° commande	418703 300
GTIN	4059192003487
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Système de mesure moderne, économe en énergie. Les surfaces de mesure sont finement rodées. Avec Preset (préréglage) p. ex. pour mesures d'écartement avec touche 418630. Règle de mesure avant pourvue d'une tige de mesure fine trempée Ø 1,5mm, longueur 5mm. Très grand affichage LCD (hauteur des chiffres: 11 mm), interface de données sans fil intégrée i-wi, résistants à la poussière et à l'humidité, autonomie env. 3 ans.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Semelles supplémentaires 300 mm de long 418610, touche pour mesure des écarts 418630. Transmission de données sans fil à un récepteur radio i-wi 498912.

Description technique

Hauteur des chiffres affichage LCD	11 mm
Longueur semelle	150 mm
Section de la règle	16×4 mm
Etalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 300 mm

Autonomie	26000 h
Interface	Système radio i-wi MAHR
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	Logiciel du fabricant
Ecart de mesure E MPE	±0,04 mm
Norme	ISO 13385
Lecture commutable	mm / pouce
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300

Accessoires

Récepteur radio pour Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Semelle supplémentaire 300 mm	418610
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975

Touche pour mesure des écarts Ø 4 mm	418630
Récepteur radio pour Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032