



Banc de contrôle de concentricité avec surface de mesure rectifiée sans comparateur, Hauteur pointe: 150mm



Données de commande

N° commande	443000 150
GTIN	4030234000305
Classe d'article	46K

Description

Exécution:**Support de mesure:**

Avec réglage fin et trou de montage 8 H7. Le bras horizontal est réglable en hauteur et dans n'importe quel sens.

Poupées:

Mobiles. Poupée gauche avec pointe fixe, poupée droite avec pointe montée sur ressort.

Banc de mesure:

Rectifié avec précision, avec 2 rainures en T. Pour mise en place des poupées (tolérance H7) ou du support de mesure.

Planéité suivant DIN 876/1.**Utilisation:**

Pour la mesure de la concentricité et de la planéité et le contrôle comparatif du parallélisme et du diamètre.

Livraison:

Banc de mesure, support de mesure. Poupées mobiles sans support en V.

Description technique

Ø fourreaux	22 mm
Longueur plaque de base	700 mm

Largeur plaque de base	180 mm
Poids	38 kg
Alignement ou hauteur à niveau des poupées	±0,01 mm
Ø colonne	22 mm
Hauteur pointe	150 mm
Distance maximale entre pointes	450 mm
Hauteur de colonne	250 mm
Hauteur totale sans support	250 mm
Long. bras transversal	125 mm
Ø bras transversal	16 mm
Largeur tasseau en T H7	12 mm
Etalonnage	Prix sur demande
Charge admissible maximale par paire	20 kg
Type de produit	Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Accessoires

Paire de poupées mobiles pour Hauteur pointe 100 mm	443160 100
Paire de poupées mobiles réglables en hauteur Pour Ø pièce max. 65 mm	443050 65