

**Garant****Fraise à ébavurer carbure monobloc 60°, non revêtu, Ø h6 DC: 6mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 208125 6      |
| GTIN             | 4045197858900 |
| Classe d'article | 11X           |

**Description****Exécution:**

Tolérance: Dim. S =  $\pm 0,1$  mm, angle de pointe  $\pm 10$  minutes d'angle.

Avec angle d'hélice spécial, coupe extrêmement douce.

**Utilisation:**

Parfaitement adaptées au **chanfreinage** et à l'**ébavurage** d'arêtes de pièces ainsi qu'aux **travaux de détourage**.

**Description technique**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Ø queue D <sub>s</sub>                                     | 6 mm                |
| Dim. S   | 5,9 mm              |
| Queue  | DIN 6535 HA avec h6 |
| Avance f <sub>z</sub> dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,03 mm             |
| Longueur totale L  | 57 mm               |
| Ø dents D <sub>c</sub>                                     | 6 mm                |
| Nombre de dents Z  | 4                   |
| Angle du chanfrein de bec                                  | 60 degré            |
| Chanfreinage   | 30 degré            |
| Revêtement   | non revêtu          |
| Type d'outils  | Carbure monobloc    |
| Norme  | Norme usine         |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Type                                       | N                     |
| Tolérance Ø nominal                        | h6                    |
| Direction de l'approche                    | Horizontal et oblique |
| Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré              |
| Arrosage interne                           | non                   |
| Tolérance de queue                         | h6                    |
| Bague de couleur                           | Sans                  |
| Type de produit                            | Ebavureurs            |

### Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques                 | adaptée             | 180 m/min      | N        |
| Alu (à copeaux courts)         | adaptée             | 140 m/min      | N        |
| Alu > 10% Si                   | adaptée             | 105 m/min      | N        |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 70 m/min       | P        |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 60 m/min       | P        |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 55 m/min       | P        |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 35 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 40 m/min       | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 30 m/min       | M        |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             | 55 m/min       | K        |
| Uni                            | adaptée             |                |          |
| av. arrosage max.              | adaptée             |                |          |
| av. arrosage min.              | moyennement adaptée |                |          |
| Air                            | Moyennement adapté  |                |          |

### Services

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Rectification de queue Type HB | 129100 HB |
|--------------------------------|-----------|

