

**Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114360 en coffret, TiN, Type: 1-13KB****Données de commande**

N° commande	115245 1-13KB
GTIN	4045197657633
Classe d'article	12B

Description**Exécution:**

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Épaisseur d'âme normale sans conicité.

Affûtage au sommet précis.

Rectifiés:

Grande précision de concentricité et affûtage auto-centrant. Forets destinés à la fabrication en série.

Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Description technique

Par incrément de	0,5 mm
Plage du foret	1 - 13 mm
Nombre de forets	29
Queue	Queue cylindrique
Ø perçage	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Nombre de dents Z	2
Revêtement	TiN
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	56 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	37 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	31 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	12 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	6 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	31 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	80 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 3 mm	114360 3
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 10,2 mm	114360 10,2
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 1,5 mm	114360 1,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 11 mm	114360 11
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 4,2 mm	114360 4,2
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 5,5 mm	114360 5,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 1 mm	114360 1
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 4 mm	114360 4
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 4,5 mm	114360 4,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 13 mm	114360 13
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 6,8 mm	114360 6,8
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 11,5 mm	114360 11,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 12 mm	114360 12
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 2,5 mm	114360 2,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 3,3 mm	114360 3,3
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 12,5 mm	114360 12,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 10,5 mm	114360 10,5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 6 mm	114360 6
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 5 mm	114360 5
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 3,5 mm	114360 3,5

Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Foret hélicoïdal HSSN Ø DC h8 2 mm	114360 2
Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 1-13KB	115475 1-13KB
Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS 114360 Type 1-13KB	115265 1-13KB