



Rondelle Forme D, Pour filetages: M14



Données de commande

N° commande	375355 M14
GTIN	4020772081898
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

Utilisation:

Compensation d'angle jusqu'à 3° en cas d'utilisation par jeux.

La forme D ne peut être utilisée que sur des trous, pour que la rondelle soit totalement soutenue.

Norme:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Description technique

Epaisseur h_3	5,6 mm
Ø ext. d_4	28 mm
Pour filetages	M14
Ø alésage d_2	16,5 mm
Type	6319D
Type de produit	Rondelles

