

Garant**Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø h10 DC: 8mm****Données de commande**

N° commande	209300 8
GTIN	4045197859402
Classe d'article	11X

Description**Exécution:**Géométrie spéciale **pour l'usinage du plastique.****Larges goujures pour une meilleure évacuation des copeaux.****Utilisation:**Spécialement adapté au fraisage des **plastiques, à la réalisation de gorges** et au **détourage.****Remarque(s):****Produit succédant à 209310.****Description technique**

Longueur totale L	70 mm
Tolérance Ø nominal	h10
Ø queue D _s	8 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HA avec h5
Avance f _z pour le rainurage dans le PMMA	0,03 mm
Longueur de coupe L _c	22 mm
Nombre de dents Z	1
Longueur de col L ₁ avec détalonnage	27 mm
Ø de détalonnage D ₁	7,8 mm
Ø dents D _c	8 mm

Angle d'hélice	23 degré
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1xD
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	180 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	105 m/min	N
PMMA Acrylique	adapté	190 m/min	N
PE-HD	adapté	140 m/min	N
PA 66	adapté	160 m/min	N
PEEK	adapté	140 m/min	N
PF 31	adapté	120 m/min	N
Honeycomb Sandwich	moyennement adaptée	180 m/min	N
Cu	Adapté	150 m/min	N
CuZn	moyennement adaptée	180 m/min	N
av. arrosage max.	adapté		
à sec	moyennement adapté		
Air	adapté		

