

Garant**Etau autocentrant, Largeur mors A: 80mm****Données de commande**

N° commande	360130 80
GTIN	4045197642387
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

Etau autocentrant pour une utilisation flexible.

- **Sécurité de fonctionnement absolue.**
- **Grande précision de répétabilité 0,02 mm.**
- **Réglage central variable $\pm 0,02$ mm.**
- **Surfaces fonctionnelles trempées.**
- **Modèle robuste en acier à outils. Les surfaces sont protégées par une nitruration.**

Avantage(s):

Utilisation polyvalente.

- **Construction légère et souple.**

Utilisation:

Idéal pour l'usinage sur 5 faces, parfait pour le serrage de pièces brutes.

Adapté(s) pour:

Rails de serrage multiples 360080 et 360110.

Livraison:

Avec douille 642700 réf. E12.

Accessoire(s):

Variante de mors de serrage 360135 – 360151.

Description technique

Longueur	110 mm
Poids	2,5 kg
Course	22 mm
Couple	40 Nm
Hauteur	50,2 mm
Largeur mors A	80 mm
Force de serrage maximale	17 kN
Largeur	80 mm
Pour code couleur	ZC 80
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Paire de mors rapportés de préhension Pour type 80	360141 80
Tôle de centrage / d'adaptation Type T2	360132 T2
Tirette pour étaux autocentrants Type 18M12/120	360131 18M12/120
Paire de mors rapportés de préhension Pour type 80	360142 80
Paire de mors rapportés en carbure Pour type 80	360137 80
Tirette pour étaux autocentrants Type 18M12/138	360131 18M12/138
Paire de mors rapportés de préhension Pour type 80	360140 80
Paire de mors rapportés en carbure Pour type 80	360138 80
Tôle de centrage / d'adaptation Type T1	360132 T1
Paire de mors rapportés en carbure Pour type 80	360135 80
Paire de mors rapportés de préhension Pour type 80	360143 80
Paire de mors doux rapportés Pour type 80	360146 80
Paire de mors rapportés en carbure Pour type 80	360136 80
Paire de mors prismatiques Pour type 80	360148 80
Paire de mors doux rapportés Pour type 80	360145 80
Console pour étaux autocentrants Pour type 80	360152 80

