




## Calibre à mâchoire de précision avec becs de mesure, Plage de mesure: 0-40mm



### Données de commande

N° commande	424906 0-40
GTIN	4059192017743
Classe d'article	43A

### Description

#### Exécution:

Avec becs de mesure en carbure rapporté en porte-à-faux. Pour diamètres d'épaulements étroits, rebord de centrages, épaulements d'arbres, entraxes de gorges et écartements de dents WK pour la détermination de l'épaisseur des dents de roues dentées avec dents droites et obliques. Puissant étrier en acier forgé avec isolation thermique. Face de mesure et touche en acier trempé inoxydable. Face de mesure montée sur ressort et rétractable par l'intermédiaire d'un levier pour permettre l'introduction de la pièce. Touche réglable sur toute la plage de mesure par une crémaillère et une vis moletée. Réglage avec cales étalons. Butée de centrage réglable pour le réglage sur le centre de la pièce. **Force de mesure constante** grâce à des ressorts de pression intégrés. Utilisable avec tous les comparateurs (non compris dans le prix) avec tige de serrage de 8 mm. Choisir de préférence les comparateurs de précision 434674 réf. 25/0,5 et réf. 50/1. **Les écarts de tolérance de la pièce apparaissent sous forme chiffrée sur le comparateur.**

#### Livraison:

**Sans** comparateur de précision. **Avec** coffret en bois.

#### Accessoire(s):

Étalons de réglage, comparateurs de précision 434674. Supports en fonte, supports pour comparateurs de précision pour une transmission directe du mouvement de mesure, touches de mesure.

### Description technique

Parallélisme plan des surfaces de mesure	2 µm
Plage de mesure	0 - 40 mm
Course du palpeur de mesure	2 mm
Force de mesure	7,5 N
Mesure de l'écartement des dents à partir du module m	0,5
Surface de mesure	12×12 mm
Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	L9
Type de produit	Calibres à mâchoires avec comparateur

## Services

Etalonnage Calibres à mâchoires réglables Type RL	028730 RL
---	-----------