

Garant**Etau autocentrant, Largeur mors A: 120mm****Données de commande**

N° commande	360130 120
GTIN	4045197680891
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

Etau autocentrant pour une utilisation flexible.

- **Sécurité de fonctionnement absolue.**
- **Grande précision de répétabilité 0,02 mm.**
- **Réglage central variable $\pm 0,02$ mm.**
- **Surfaces fonctionnelles trempées.**
- **Modèle robuste en acier à outils. Les surfaces sont protégées par une nitruration.**

Avantage(s):

Utilisation polyvalente.

- **Construction légère et souple.**

Utilisation:

Idéal pour l'usinage sur 5 faces, parfait pour le serrage de pièces brutes.

Adapté(s) pour:

Rails de serrage multiples 360080 et 360110.

Livraison:

Avec douille 642700 réf. E12.

Accessoire(s):

Variante de mors de serrage 360135 – 360151.

Description technique

Poids	5,1 kg
Couple	60 Nm
Force de serrage maximale	25,5 kN
Largeur	120 mm
Longueur	130 mm
Largeur mors A	120 mm
Course	25 mm
Hauteur	50,2 mm
Pour code couleur	ZC120
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Tôle de centrage / d'adaptation Type T1	360132 T1
Paire de mors rapportés en carbure Pour type 120	360136 120
Paire de mors rapportés de préhension Pour type 120	360140 120
Paire de mors rapportés en carbure Pour type 120	360135 120
Console pour étaux autocentrants Pour type 120	360152 120
Paire de mors prismatiques Pour type 120	360148 120
Tirette pour étaux autocentrants Type 18M12/120	360131 18M12/120
Paire de mors rapportés en carbure Pour type 120	360138 120
Paire de mors rapportés de préhension Pour type 120	360143 120
Paire de mors doux rapportés Pour type 120	360145 120
Paire de mors rapportés de préhension Pour type 120	360141 120
Tirette pour étaux autocentrants Type 18M12/138	360131 18M12/138
Tôle de centrage / d'adaptation Type T2	360132 T2