

**Ecrou TWINNUT, Filetage: M20****Données de commande**

N° commande	375392 M20
GTIN	4020772381899
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Ecrous divisibles pour applications de montage rapide. Capacité de retenue identique aux écrous standard de résistance 10.

Ecrou **avec** embase.

Avantage(s):

Compensation rapide de tiges filetées longues, corrodées, coudées jusqu'à 20° ou endommagées.

Description technique

Filetage	M20
Hauteur totale	26 mm
Type	6333S
Type de produit	Ecrous

