## Porte-outils à bride, à droite, Carré / plaquette: 25/16mm



## Données de commande

N° commande	250006 25/16
GTIN	4045197861566
Classe d'article	21T

## **Description technique**

Bride de serrage	259038 4
Vis pour bride de serrage	259021 1
Longueur de tête L₁	33 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Sous-plaquette	259031 23
Taille plaquette	16 mm
Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	150 mm
Plaquette adaptée	CN 1606
Code ISO porte-outils	MCLNR/L 2525M16
Vis pour sous-plaquette	259025 7
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage



Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## **Accessoires**

Vis pour bride de serrage Type 1	259021 1
Bride de serrage Type 4	259038 4
PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 7	259025 7
Sous-plaquette Type 23	259031 23
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500