


DNMG 150608, Nuance: PV720

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250797 PV720 |
| GTIN | 4960664724611 |
| Classe d'article | 25E |

Description

DNMG 150608 PV720 Nuance: PV720

Brise-copeaux: PG

Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm

Avance f : 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 490 m/min

Description technique

| | |
|---|-----------------|
| Prof. coupe a_p | 1 - 4 mm |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Nuance | PV720 |
| Condition de coupe | Continue |
| Brise-copeaux | PG |
| Application principale | P |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 110 - 490 m/min |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Avance f | 0,15 - 0,6 mm/tr |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Cermet |
| Code ISO plaquette | DNMG 150608 |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |