

Garant**Porte-outils à bride, à droite, Carré / plaquette: 32/19mm****Données de commande**

N° commande	250006 32/19
GTIN	4045197861580
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	MCLNR/L 3232P19
Taille de queue	32 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 8
Longueur de tête L ₁	40 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Vis pour bride de serrage	259021 5
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Bride de serrage	259038 5
Taille plaquette	19 mm
Sous-plaquette	259031 24
Longueur totale L	170 mm
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Bride de serrage Type 5	259038 5
Vis pour bride de serrage Type 5	259021 5
Vis pour sous-plaquette Type 8	259025 8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Sous-plaquette Type 24	259031 24
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600