

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	250007 25/16
GTIN	4045197861627
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Vis pour bride de serrage	259021 1
Longueur totale L	150 mm
Taille de queue	25 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 7
Sous-plaquette	259031 23
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Taille plaquette	16 mm
Bride de serrage	259038 4
Code ISO porte-outils	MCLNR/L 2525M16
Longueur de tête L ₁	33 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 23	259031 23
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 7	259025 7
Vis pour bride de serrage Type 1	259021 1
Bride de serrage Type 4	259038 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500