


VBMT 160404, Nuance: PV720

Données de commande

N° commande	261182 PV720
GTIN	4960664726134
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	HQ
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Nuance	PV720
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 270 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Nombre de changements/dents	2

Type de produit

Plaquette pour tournage