

**Fraise rotative Z3 – moyenne, avec brise-copeaux, HSS, Type: G1630****Données de commande**

N° commande	540800 G1630
GTIN	4045197156181
Classe d'article	52D

Description**Exécution:**

Queue Ø 6 mm.

Fraises rotatives en HSS pour applications très sensibles aux vibrations. **Forme Ogive bout pointu** (SPG).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Longueur totale	70 mm
Ø tête	16 mm
Forme	Ogive
Forme	G1630
Ø queue	6 mm
Abréviation denture	Z3
Type de denture	avec brise-copeaux
Degré de finesse de la denture	Moyen
Longueur tête	30 mm
Série	Denture Z3
Type d'outils	HSS

Type de produit

Fraises rotatives