



Mini-fraises carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 1,3mm



Données de commande

N° commande	202262 1,3
GTIN	4045197863980
Classe d'article	12X

Description

Exécution:

Queue similaire à **DIN 6535 HB**.

Faites des économies sur les frais de réaffûtage:

il est en effet plus économique d'utiliser des mini-fraises carbure monobloc jusqu'à l'usure et de les jeter que de les réaffûter.

Description technique

Ø queue D _s	3 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Type de queue	HA
Longueur totale L	38 mm
Ø dents D _c	1,3 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Queue	Queue cylindrique avec h6
Avance f _z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,005 mm
Longueur de coupe L _c	3 mm
Avance f _z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,006 mm
Nombre de dents Z	3
Angle d'hélice	30 degré

Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	170 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	100 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	55 m/min	K
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	non revêtu		
à sec	moyennement adaptée		
Air	non revêtu		