

**Démagnétiseur, Longueur plateau polaire: 400mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 380861 400 |
| GTIN | 2050001717665 |
| Classe d'article | 33S |

Description**Exécution:**

- **Alimentation électrique 230 V / 50 Hz, indice de protection IP 20, puissance absorbée maximale 920 VA.**
- **Durée de mise en circuit 100 %.**

Utilisation:

Les démagnétiseurs peuvent être utilisés dans les salles de mesure, dans les ateliers et sur les lignes de production. Ils sont très efficaces pour la démagnétisation de bagues de paliers, poinçons, matrices et d'autres outils.

Description technique

| | |
|--|----------------------------|
| Poids | 24 kg |
| Profondeur de pénétration | 50 mm |
| Hauteur | 87 mm |
| Longueur plateau polaire | 400 mm |
| Largeur | 306 mm |
| Largeur plateau polaire | 260 mm |
| Puissance absorbée | 920 W |
| Classe d'efficacité de démagnétisation (DMC) | ++ |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Classe de protection | IP 20 |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Type de produit | Démagnétiseurs |