

Garant
Mini-fraises carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 1,8mm

Données de commande

N° commande	202264 1,8
GTIN	4045197864352
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Queue similaire à **DIN 6535 HB**.

Faites des économies sur les frais de réaffûtage:

il est en effet plus économique d'utiliser des mini-fraises carbure monobloc jusqu'à l'usure et de les jeter que de les réaffûter.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Description technique

Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm
Longueur de coupe L_c	3 mm
Ø queue D_s	3 mm
Type de queue	HA
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Tolérance Ø nominal	e8
Nombre de dents Z	3
Queue	Queue cylindrique avec h6
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,005 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,006 mm
Longueur totale L	38 mm
Ø dents D_c	1,8 mm

Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		

à sec	moyennement adaptée
Air	adaptée