

Garant
Fraise carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 7mm

Données de commande

N° commande	202267 7
GTIN	4045197864994
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

 Cotes similaires à **DIN 6527**.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Description technique

Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,05 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	27 mm
Ø dents D_c	7 mm
Ø de détalonnage D_1	6,8 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Longueur totale L	63 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Ø queue D_s	8 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,04 mm
Nombre de dents Z	3
Tolérance Ø nominal	e8
Longueur de coupe L_c	16 mm
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	90 degré

Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB