



Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 8 mm



Données de commande

N° commande	202276 8
GTIN	4045197865625
Classe d'article	12X

Description

Exécution:

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe L_c : 12 mm

Longueur totale L: 58 mm

Ø queue D_s : 8 mm

Type de queue: HB

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,2 mm

Description technique

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,05 mm
Ø queue D_s	8 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Ø dents D_c	8 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Longueur de coupe L_c	12 mm

Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	58 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Type de queue	HB
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$0,3 \times D$ pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine $1 \times D$
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique