



Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 16 mm



Données de commande

N° commande	202276 16
GTIN	4045197865663
Classe d'article	12X

Description

Exécution:

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe L_c : 22 mm

Longueur totale L: 82 mm

Ø queue D_s : 16 mm

Type de queue: HB

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,4 mm

Description technique

Ø queue D_s	16 mm
Longueur de coupe L_c	22 mm
Longueur totale L	82 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,13 mm
Type de queue	HB
Tolérance Ø nominal	e8

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,08 mm
Ø dents D_c	16 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,4 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Nombre de dents Z	3
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique

Services

Affûtage de queue pour mandrin de freinage avec fonction de sécurité Ø queue outil 16 mm	SZ2025 16
--	-----------