



Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 18 mm



Données de commande

N° commande	202276 18
GTIN	4045197865670
Classe d'article	12X

Description

Exécution:

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe L_c : 24 mm

Longueur totale L: 84 mm

Ø queue D_s : 18 mm

Type de queue: HB

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,4 mm

Description technique

Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,4 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,09 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Nombre de dents Z	3
Ø queue D_s	18 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical

Ø dents D_c	18 mm
Type de queue	HB
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,15 mm
Longueur totale L	84 mm
Longueur de coupe L_c	24 mm
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique