



## Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 20 mm



### Données de commande

N° commande	202276 20
GTIN	4045197865687
Classe d'article	12X

### Description

#### Exécution:

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe  $L_c$ : 26 mm

Longueur totale L: 92 mm

Ø queue  $D_s$ : 20 mm

Type de queue: HB

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,5 mm

### Description technique

Longueur de coupe $L_c$	26 mm
Ø queue $D_s$	20 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Ø dents $D_c$	20 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical

Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	92 mm
Type de queue	HB
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,5 mm
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique

## Services

Affûtage de queue pour mandrin de freinage avec  
fonction de sécurité Ø queue outil 20 mm

SZ2025 20