

Garant**Fraise rotative Z9 – très grossière (non ferreux / alu), Carbure, Type: C0616****Données de commande**

N° commande	540709 C0616
GTIN	4045197522450
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Queue Ø 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. **Forme C cylindrique bout arrondi (WRC)**.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Ø queue: 6 mm

Forme: Cylindrique bout arrondi (WRC)

Ø tête: 6 mm

Longueur tête: 16 mm

Longueur totale: 50 mm

Ø queue: 6 mm

Description technique

Forme	C0616
Ø tête	6 mm
Forme	Cylindrique bout arrondi (WRC)
Abréviation denture	Z9
Degré de finesse de la denture	très grossière (non ferreux / alu)

Longueur totale	50 mm
Ø queue	6 mm
Longueur tête	16 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		