



## Fraise lime rotative Z3 – moyenne avec brise-copeaux, HSS, Type: NS1230



### Données de commande

N° commande	541200 NS1230
GTIN	4045197156327
Classe d'article	52D

### Description

#### Exécution:

Formes spéciales: E, NS, K.

Queue Ø 6 mm. **Forme spéciale NS Angle avec coupe en bout (WKNS).**

#### Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

#### Remarque(s):

Vitesse de rotation réduite pour les fraises rotatives présentant une longueur totale de 120 mm: max. 11.000 min<sup>#1</sup>

### Description technique

Ø tête	12 mm
Forme	Angle avec coupe en bout
Angle	8 degré
Forme	NS1230
Longueur totale	70 mm
Ø queue	6 mm
Abréviation denture	Z3
Type de denture	avec brise-copeaux
Degré de finesse de la denture	Moyen

Longueur tête	30 mm
Série	Denture Z3
Type d'outils	HSS
Type de produit	Fraises rotatives